
SM10600ССа фракционный лазер CO2 мощностью 30ватт



SM10600ССа фракционный лазер CO2

Описание

Фракционный лазер CO2 - единственная CO2-лазерная система с длиной волны 10600 нм воздействующая на ткани в движении для достижения эффективных результатов в эстетической медицине.

Фракционный лазер CO2 широко применяется для удаления рубцов, удаления морщин, обновления и регенерации кожи и т.д.

Ультраимпульсное лечение осуществляется по средству тысячи глубоких и крошечных процедурных разрезов на вашей коже, что называется микроскопическим зонным лечением. Лечение при использовании косметологических лазерных аппаратов является частичным. При лечении происходит удаление старых клеток эпидермиса без нанесения какого-либо вреда окружающим тканям. Благодаря этому уменьшается время заживления, что приводит в действие естественный процесс кожи по созданию новых и здоровых тканей на замену поврежденным клеткам. Ультраимпульсная обработка является безопасным,

неинвазивным процессом, который позволяет вам вновь открыть для себя свежую и здоровую кожу, как в молодости.

Применение

- ◆ Фракционное аблятивное омоложение лица, шеи, декольте, рук, груди и тела
- ◆ Фракционная аблятивная блефаропластика
- ◆ Устранение и осветление пигментных пятен
- ◆ Разглаживание и устранение глубоких и мелких морщин
- ◆ Коррекция рубцов и шрамов
- ◆ Коррекция послеродовых растяжек
- ◆ Улучшение тургора кожи
- ◆ Отбеливание кожи
- ◆ Лечение акне
- ◆ Сокращение пор
- ◆ Удаление новообразований (невусов, бородавок, папиллом и т.д.)
- ◆ Лечение облысения
- ◆ Лечение прыщей на спине
- ◆ Лечение рубцов постакне
- ◆ Безоперационная пластика шрамов после кесарево
- ◆ Либиопластика
- ◆ Лечение фолликулярного ороговения кожи

Преимущества

- ◆ Излучатель лазера американской компании **Coherent** с RF-трубкой, увеличивает срок эксплуатации и позволяет получить ровный результат;
- ◆ Высокая мощность 30ватт обеспечивает глубокое проникновение, сокращая

воспалительный период и срок реабилитации;

- ◆ Импортная 7-совместная сочлененная рукоятка из Кореи обеспечивает 360° лечение без мертвых углов;
- ◆ Немецкий CPG-сканер обеспечивает однородность пятен воздействуя на кожу и обеспечивает одинаковый результат;
- ◆ Процедурные рисунки для большого выбора (6 видов) удовлетворяют требованиям врачей и косметологов;
- ◆ Широкий диапазон регулировки рабочих параметров;
- ◆ Бесконечный ресурс (металлическая трубка RF);
- ◆ Без расходных материалов;
- ◆ Сканирующий тип подачи луча без потери энергии в каждой точке;

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/sm10600cca-2.html>